

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Neodim, Ø: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085924 25
GTIN	2050001737779
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Višina z navojem	14 mm
Nazivna sila držanja	200 N
Višina	7 mm
Navoj	M4 mm
Ø	25 mm
Masa	34 g
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Puša z navojem	da

Površina materiala	pocinkano
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M4	085921 M4
---	-----------