

## Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085925 50
GTIN	2050000964848
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

### Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Maks. mera skrajšanja zadaj	2 mm
Nazivna sila držanja	350 N
Ø	50 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Višina	50 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

