

HOLEX**Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, Ø: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085944 19
GTIN	4045197372819
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Ploščati magnet za zaščito vtisnjen v jeklen plašč.
- Pritrditev magneta od spodaj skozi poglobljeno izvrtino.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C (vel. 19 do 100 °C).

Uporaba:

Izdelava naprav.

Tehnični opis

Površina materiala	Jeklo
Višina	7,5 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	100 °C
Ø pritrtilne izvrtine	4,5 mm
Nazivna sila držanja	30 N
Ø	19 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet

