

## Ploščati magnet z natančno mero, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085928 6
GTIN	2050000964855
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
- Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo<sub>5</sub>).

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

### Tehnični opis

Nazivna sila držanja	8 N
Višina	20 mm
Ø	6 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Maks. mera skrajšanja zadaj	10 mm
Površina materiala	nikelj
Material magnetnega jedra	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

