


VHM mini rezkar, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 201920 10 |
| GTIN | 4045197114969 |
| Razred artikla | 12X |

Opis
Izvedba:

Dvojno brušene stranske proste ploskve.

Sojemalna površina **podobna DIN 6535 HB.**

Napotek:

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:

Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Število zob Z | 3 |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Ø rezila D_c | 10 mm |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| Oblika držala | HB |
| Ø držala D_s | 10 mm |
| Celotna dolžina L | 55 mm |
| Dolžina rezil L_c | 16 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Korekcijski faktor za v_c | 1,25 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| Toleranca nazivnega \emptyset | e8 |
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | 0,5xD pri robljenju |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina 1xD |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 105 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 60 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 90 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

