


**Garant****Valjasto čelni rezkar N, neprevlečeni, Ø × širina js16: 30X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	181000 30X30
GTIN	4045197096227
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

Ti rezkarji režejo na obodu in čelno.

**Uporaba:**

**Tip N** = normalno ozobje, 30° spirala.

**Napotek:**

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 se lahko vpnejo le prek vzdolžnih utorov.

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	30 mm
Ø izvrtine H7	13 mm
Število zob Z	6
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	30 mm
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 841
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	18 m/min	M
CuZn	primerno	45 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		