

Garant
Valjasto čelni rezkar N, TiAlN, Ø × širina js16: 63X40 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Razred artikla	11U

Opis

Izvedba:

Geometrija rezil za univerzalno uporabo.

Ekscentrično brušene proste ploskve.

S 30° spiralo in prevleko TiAlN.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø izvrtine H7: 27 mm

Število zob Z: 8

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine H7	27 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Število zob Z	8
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Celotna višina	40 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar