


**Garant****Groborezni rezkar, neprevlečeni, Ø k12 DC: 35mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	192970 35
GTIN	4045197109101
Razred artikla	11W

## Opis

### Izvedba:

**Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**

Čelna rezila na sredini ne režejo. Osnovo širokih zob je možno večkrat ostriti, ne da bi se spremenil profil.

### Prednosti:

Za rezkanje z manjšimi rezalnimi globinami (pretežno čelno).

**Zaradi manjše prevesne dolžine iz strojnega vretena je orodje zelo čvrsto.**

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Število zob Z	6
Ø rezila $D_c$	35 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Dolžina rezil $L_c$	30 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	30 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		