



Prekucni zaboj RAL 7016 z izpustno pipo, Prostornina korita: 450l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

919923 450

GTIN

4017976247021

Razred artikla

96D

Opis

Izvedba:

Olje tesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa

s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Material roba	TPE
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Dolžina	1374 mm
Mera C žepa za viličarja	603 mm
Mera D žepa za viličarja	72 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	733 mm
Masa	83 kg
Žicovod	ne
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Barva	antracitno siva RAL 7016
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Število koles	4
Dolžina zaboja	1214 mm
Nosilnost	750 kg
Prostornina korita	450 l
Standard	EN 1757-3
Višina zaboja	708 mm
Višina	1072 mm
Razmak žepov za viličarja B	203 mm
Notranja uvozna širina	194 mm
Nagibni mehanizem	ročna
Ø koles	200 mm
Zaščita pred prevračanjem	da
Notranja uvozna višina	72 mm
Širina zaboja	669 mm
Širina	730 mm
z žepi za viličar	da
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

