



## Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 4
GTIN	4045197814906
Razred artikla	12L

### Opis

#### Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 5,5 - 16 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M9 – M27

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 7 - 20 mm

Celotna dolžina: 470 mm

### Tehnični opis

za Ø ročnega povrtala DIN 206	7 - 20 mm
Celotna dolžina	470 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M9 – M27
Ø območja vpenjanja	5,5 - 16 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre