



Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 3
GTIN	4045197814890
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 4,9 - 12 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M5–M20

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 6,5 - 15 mm

Celotna dolžina: 385 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	385 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M5–M20
za Ø ročnega povrtala DIN 206	6,5 - 15 mm
Ø območja vpenjanja	4,9 - 12 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre