



Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 1.1/2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 1.1/2
GTIN	4045197814876
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 2 - 8 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M1–M12

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Celotna dolžina: 200 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	200 mm
Ø območja vpenjanja	2 - 8 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M1–M12
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre