



Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148150 1
GTIN	4045197814869
Razred artikla	12L

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Ojačana izvedba. Vse dimenzije **s kakovostno kovanim jeklenim ohišjem in polnimi jeklenimi ročaji.**

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 2 - 6,3 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M1 – M10

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Celotna dolžina: 175 mm

Tehnični opis

za ročne navojne svedre DIN 352	M1 – M10
Ø območja vpenjanja	2 - 6,3 mm
Celotna dolžina	175 mm
za Ø ročnega povrtala DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre