


**Garant****Valjasto čelni rezkar W, neprevlečeni,  $\varnothing$  × širina js16: 40X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

Ti rezkarji režejo na obodu in čelno.

**Uporaba:**

**Tip W** = grobo ozobje, 40° spirala.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Število zob Z	3
$\varnothing$ rezila $D_c$	40 mm
$\varnothing$ izvrtine H7	16 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	32 mm
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	W
Toleranca nazivnega $\varnothing$	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	40 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
mokro maks.	primerno		