


Garant**Valjasto čelni rezkar H, neprevlečeni, Ø × širina js16: 60X30mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 181100 60X30 |
| GTIN | 4045197096401 |
| Razred artikla | 11U |

Opis**Izvedba:**

Ti rezkarji režejo na obodu in čelno.

Uporaba:

Tip H = fino ozobje, 20° spirala.

Napotek:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 se lahko vpnejo le prek vzdolžnih utorov.

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Ø rezila D_c | 60 mm |
| Število zob Z | 12 |
| Ø izvrtine H7 | 27 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ² | 0,07 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Celotna višina | 30 mm |
| Prevleka | neprevlečeni |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 841 |
| Tip | H |
| Toleranca nazivnega \emptyset | js16 |
| Vpenjalo za valjasto čelni rezkar | s prilagodnim utorom |
| Kot spirale | 20 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Valjčni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------|------------|
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 22 m/min | P |
| GG(G) | primerno | 20 m/min | K |
| CuZn | primerno | 45 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |