

**Garant****Prilagodljivi primež, nepremičen, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360060 2
GTIN	4045197816122
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Jekleno osnovno telo z vgrajenim jeklenim konusom.**
- **Mehanski vpenjalni mehanizem.**
- **Z zatezanjem stranskega vpenjalnega vijaka se obdelovanec z ustreznim vpenjalnim čepom prek 2 vpenjalnih klinov aksialno pritegne in vpne.**
- **Pritrditev z vpenjalnimi kraki, T-utornimi maticami ali sistemom vpenjanja z ničelno točko z vpenjalnimi čepi art. 360066.**
- **Izvrtnine za sistem vpenjanja z ničelno točko so že izdelane.**

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Uporaba:**

Enostavno in natančno pozicioniranje na strojni mizi. Vpenjanje kompleksnih delov npr. pri izdelavi kalupov.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čep art. 360025 za vel. 120 mm, momentni ključ art. 656050, vel. 60, višinski element art. 360068.

## Tehnični opis

Dolžina L	144 mm
Vrtilni moment	10 Nm
Širina B	99 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Višina H	125 mm
Tip	2
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Vpenjalni element

## Pribor

Višinski element Tip 1	360068 1
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	656050 60