


**Garant****Valjasti čelni groborezni rezkar NR, neprevlečeni, Ø × širina js16: 80X45mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	182200 80X45
GTIN	4045197096760
Razred artikla	11U

## Opis

**Izvedba:**

**Profil z brušenimi prostimi ploskvami.** Osnovo širokih zob je možno večkrat ostriti, ne da bi se spremenil profil.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	80 mm
Ø izvrtine H7	27 mm
Število zob Z	8
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	45 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil rezkanja	NR
Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	27 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	18 m/min	M
CuZn	primerno	45 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		