

Garant**Grobo-fini rezkarji za T-utore, neprevlečeni, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	194050 21X9
GTIN	4045197109705
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Križno ozobljen in z utori za lomljenje odrezkov.

Napotek:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Tehnični opis

za T-utore DIN 650	12 mm
Ø rezila D_c	21 mm
Podajanje f_z v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Število zob Z	8
Ø sprostivke D_1	10 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Dolžina rezila L_c	9 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Profil rezkanja	križno ozobljeni

Toleranca nazivnega \emptyset	d11
Kot spirale	15 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Uturni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		