

**Garant****Kotni rezkar, oblika D 45°, neprevlečeni, Ø js16 DC: 38mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	194020 38
GTIN	4045197109521
Razred artikla	11W

## Opis

**Izvedba:**

Površina je posebno obdelana.

Oblika D reže samo obodno, z ravnim ozobjem.

**Napotek:**

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	38 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Število zob Z	14
Ø sprostitve $D_1$	15 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina rezil $L_c$	10 mm
Oblika	D
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		