

**Garant****Kotni rezkar, oblika C 45°, neprevlečeni, Ø js16 DC: 22mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	194040 22
GTIN	4045197109620
Razred artikla	11W

## Opis

**Izvedba:**

Površina je posebno obdelana.

Oblika C reže obodno in čelno.

**Napotek:**

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

## Tehnični opis

Število zob Z	8
Ø rezila D <sub>c</sub>	22 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	8 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	67 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	6 mm
Oblika	C
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		