

**Garant**
**Valjasto čelni rezkar N, TiAlN, Ø × širina js16: 40X32 mm**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Razred artikla	11U

### Opis

**Izvedba:**

Geometrija rezil za univerzalno uporabo.

**Ekscentrično brušene proste ploskve.**

S 30° spiralo in prevleko TiAlN.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Ø izvrtine H7: 16 mm

Število zob Z: 6

Podajanje  $f_z$  za robljenje v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

### Tehnični opis

Število zob Z	6
Ø izvrtine H7	16 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Celotna višina	32 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar