

Garant
Grobo-fini rezkarji za T-utore, neprevlečeni, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 194050 28X12 |
| GTIN | 4045197109729 |
| Razred artikla | 11W |

Opis
Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Križno ozobljen in z utori za lomljenje odrezkov.

Napotek:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ² | 0,08 mm |
| Ø rezila D_c | 28 mm |
| za T-utore DIN 650 | 16 mm |
| Število zob Z | 8 |
| Ø sprostivke D_1 | 13 mm |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Celotna dolžina L | 85 mm |
| Dolžina rezila L_c | 12 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 4 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Toleranca nazivnega \emptyset | d11 |
| Kot spirale | 15 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Uturni rezkarji |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 70 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 22 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 35 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |