

Garant**Kotni rezkar, oblika C 45°, neprevlečeni, Ø js16 DC: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	194040 25
GTIN	4045197109637
Razred artikla	11W

Opis

Izvedba:

Površina je posebno obdelana.

Oblika C reže obodno in čelno.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	25 mm
Ø sprostitve D_1	8 mm
Podajanje f_z v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Število zob Z	10
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	67 mm
Dolžina rezil L_c	6,3 mm
Oblika	C
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	22 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		