



Digitalna merilna ura Bluetooth odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

404301 25

GTIN

Razred artikla

40N

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z velikim prikaznim poljem in dodatnim analognim prikazom. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem**. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. **Prednastavitev mer** poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Preklop smeri štetja.

Združljivo z izbirno aplikacijo **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in IOS.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, paket baterij art. 404310 vel. PACK.

Tehnični opis

Točnost

0,0016 mm

Merilna sila	0,65 – 1,15 N
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø ohišja	59,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno območje	25 mm
Debelina ohišja	32,9 mm
Serija	HCT
Preklop odčitavanja	0,0001 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Kalibriranje	C1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Odmikalna ročica za merilno uro S_Dial WORK Merilno območje 25 mm	434212 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Odmikalna ročica za merilno uro S_Dial WORK Merilno območje 12,5 mm	434212 12,5
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6

Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3