



## Digitalna merilna ura Bluetooth odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Razred artikla	40N

### Opis

#### Izvedba:

Robustno ohišje z velikim prikaznim poljem in dodatnim analognim prikazom. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, **absolutni sistem**. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. **Prednastavitev mer** poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Preklop smeri štetja.

Združljivo z izbirno aplikacijo **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in IOS.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, paket baterij art. 404310 vel. PACK.

Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Vrsta IP-zaščite: IP 54

Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT

Radijska naprava: HID (Human Interface Device)

Radijska naprava: Programska oprema proizvajalca

Kalibriranje: C1

Preklop odčitavanja: 0,001 mm

Točnost: 0,003 mm  
 Merilna sila: 0,65 – 0,9 N  
 Ø vpenjalnega držala h6: 8 mm  
 Ø ohišja: 59,5 mm  
 Debelina ohišja: 32,9 mm

## Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Debelina ohišja	32,9 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø ohišja	59,5 mm
Merilna sila	0,65 – 0,9 N
Merilno območje	12,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Točnost	0,003 mm
Serija	HCT
Kalibriranje	C1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013210 12,5

## Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Odmikalna ročica za merilno uro S_Dial WORK Merilno območje 25 mm	434212 25
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5

Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6

Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Odmikalna ročica za merilno uro S_Dial WORK Merilno območje 12,5 mm	434212 12,5
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2