

**Garant****GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206372 10/1,5
GTIN	4045197599155
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****GARANT Diabolo:**

Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.

Toleranca: Radij rezila  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Mere po tovarniškem standardu in 50° spirala.<br>Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Brez dinamičnega koraka sukanja.

**Tehnični opis**

Število zob Z	6
Ø sprostivke $D_1$	9,2 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC	0,07 mm
Ø rezila $D_c$	10 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	32 mm
Radij rezila $R_1$	1,5 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Dolžina rezil $L_c$	11 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	50 stopinj
Serijska	Diabolo

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega $\emptyset$	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	190 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	170 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	150 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	110 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

