

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 8/0,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	206372 8/0,5
GTIN	4045197599063
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**
**GARANT Diabolo:**

Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.

Toleranca: Radij rezila  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Mere po tovarniškem standardu in 50° spirala.<br>Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Brez dinamičnega koraka sukanja.

**Tehnični opis**

Radij rezila $R_1$	0,5 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	27 mm
Ø rezila $D_c$	8 mm
Število zob $Z$	6
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC	0,06 mm
Ø sprostitve $D_1$	7,4 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Dolžina rezil $L_c$	9 mm
Celotna dolžina $L$	63 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	50 stopinj
Serijska	Diabolo

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega $\emptyset$	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	190 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	170 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	150 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	110 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

### Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

