


Mitutoyo**Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 35-60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na \varnothing izvrtine, ki jo merite.

Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti \varnothing , cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Tehnični opis

Centrirni krožnik, širina	20 mm
Merilna globina	150 mm
Merilno območje	35 - 60 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 μ m
Število merilnih nastavkov	6

Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

DAkKS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60
DAkKS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Podaljšek (50 mm)	435210
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 2 mm	435230 2
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 1 mm	435230 1
Distančni obroč z notranjim \varnothing 6,3 mm Širina obroča 0,5 mm	435230 0,5
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 35-90	439914 35-90