

**Garant**
**Aluminijast kotni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211759 40/3
GTIN	4062406681777
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

**Pazi:**

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU ( $r = 5,0 \text{ mm}$ ) in 211777 ALU ( $r = 6,0 \text{ mm}$ ) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

**Napotek:**

**Priporočen vrtilni moment** za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Tehnični opis**

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	70 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	9 mm
Število rezil Z	3

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZDHT 1505
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	27,56 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	3,12 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 4 (15IP)
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	16 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar