

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Serijska	GARANT Master
ISO-oznaka držala	A10K STFPCR/L11
Celotna dolžina L	125 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik L_3	6,2 mm
Ø držala D_s	10 mm
Dolžina glave L_1	22 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje