

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	24,3 mm
Ø držala D_s	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	140 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Serijska	GARANT Master
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L STFCL11
Srednji premik L_3	7,2 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje