

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Serijska	GARANT Master
ISO-oznaka držala	A20R STFRCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11,1 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	36 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje