

Garant**Kotni rezkar, oblika D 45°, neprevlečeni, Ø js16 DC: 22mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 194020 22 |
| GTIN | 4045197109484 |
| Razred artikla | 11W |

Opis

Izvedba:

Površina je posebno obdelana.

Oblika D reže samo obodno, z ravnim ozobjem.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Podajanje f_z v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Ø rezila D_c | 22 mm |
| Ø sprostitve D_1 | 10,2 mm |
| Število zob Z | 8 |
| Ø držala D_s | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 67 mm |
| Dolžina rezil L_c | 6 mm |
| Oblika | D |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 1833 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Toleranca nazivnega \emptyset | js16 |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkarji |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 70 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 22 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 35 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |