



Video endoskopi brez sonde, Tip: F1100



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Video endoskop HOLEX z velikim LCD-prikazovalnikom za prikazovanje najmanjših podrobnosti in obsežnimi funkcijami. Senčnik nudi dodatno zaščito pred sončno svetlobo. Naprava ima dva ročaja, s katerima jo lahko zanesljivo držite. Osnovna naprava je združljiva z vsemi sondami za endoskop HOLEX, art. 492932–492944.

- **Osnovna naprava s 7-colskim LCD-prikazovalnikom (6-colski slikovni izsek).**
- **Način povečave; digitalna povečava v 3 stopnjah: 1,5x, 2x in 5x.**
- **Možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov.**
- **USB- in AV-izhod. Prek vgrajenega USB- in AV-izhoda lahko svoje slike in video posnetke prenesete na osebni računalnik.**
- **Vgrajen Li-ionski akumulator za večkratno polnjenje za 5 ur delovanja.**
- **180° zasuk slike oz. zrcaljenje.**

Prednosti:

- **Prikazovalnik na dotik z intuitivnim upravljanjem s celozaslonskim prikazom.**
- **Izredno robusten in izjemno primeren za uporabo na prostem.**
- **Zelo velik 6-colski slikovni izrez.**
- **Slikovni izsek z adapterjem se razdeli za vzporeden prikaz za kot gledanja 0° in 90° pri uporabi sonde s premerom 6 mm.**
- **Možnost komentiranja z zvočnimi posnetki. Vgrajeni mikrofoni pri uporabi v video načinu omogoča komentiranje med pregledovanjem. Zamudna izdelava in povzemanje zapiskov s tem nista potrebna.**

- Slikam je mogoče dodati opombe.
- Primerjava shranjenih slik s slikami v živo.
- Izbrane nastavitve so pregledno prikazane na prikazovalniku.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Robusten transportni kovček, zaščiten pred vodo in prahom, SD-spominska kartica, omrežni napajalnik (AC 100 – 240 V/50 – 60 Hz), USB-podatkovni kabel, AV-kabel, čistilna garnitura. **Brez sonde.**

Dodatni pribor:

Sonde za endoskop art. 492932–492944.

Tehnični opis

Stikalo za vklop-izklop	da
Format posnetka	JPEG / AVI (30fps)
Napajanje	Omrežno napajanje
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta IP-zaščite	IP 55
Fokusirana globinska ostrina	16 – 60 mm
Velikost prikazovalnika	7 col
Ločljivost prikazovalnika	640 × 480 px
Delovna temperatura	0 - 40 °C
Prikazovalnik	Zaslona na dotik
Vrsta izdelka	Endoskop

Pribor

Li-ionski akumulator Tip	492918
--------------------------	--------