



## Zaščitne slušalke Howard Leight™ Sync®, Tip: SYNC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Razred artikla	09A

### Opis

#### Izvedba:

Pasivne zaščitne slušalke se lahko prek funkcije Bluetooth® povežejo z mobilnim telefonom. Mikrofon z vetrno zaščito za razločno razumevanje govora v hrupnem delovnem okolju omogoča **telefoniranje z mobilnim telefonom**. Enostavno sprejemanje in zaključevanje telefonskih klicev s pritiskom na tipko. Poleg tega se lahko po **Bluetooth® vmesniku prenesejo vse avdio vsebine z mobilnega telefona** na zaščitne slušalke. Dodatna možnost za priključitev mobilnega telefona prek 3,5-mm vtičnice. Nastavljanje glasnosti z vrtljivim gumbom, barvne svetleče diode posredujejo povratne informacije o različnih nastavitvah. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

#### Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem delovnem okolju.

#### Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

#### Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom akumulatorjev z USB-vtičnico in kablom s 3,5-milimetrskim vtičem.

SNR-vrednost (dušenje zvoka): 30 dB(A)

Čas delovanja: 50 h

Masa: 405 g

## Tehnični opis

Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Čas delovanja	50 h
Masa	387 g
SNR-vrednost (dušenje zvoka)	30 dB(A)
Tip baterij	Mignon, AA
Oznaka proizvajalca	SYNC WIRELESS IMPACT
Serijska	Howard Leight™ Sync®
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-8
Standard	EN 352-6
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke