

**Garant**

**Radiusni rezkar v celoti iz karbidne trdine HPC, TiAlN,  $\emptyset \times$  širina  $\pm 0,1 \times k11$ : 63X3 mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	185010 63X3
GTIN	4045197367020
Razred artikla	11V

## Opis

### Izvedba:

**Precizni kolutni rezkarji v celoti iz karbidne trdine** za HPC-področje odrezovanja.

**Rezkarji v bloku:** rezkarji z enakim  $\emptyset$  in enakim številom zob so za doseganje vmesnih širin lahko spojeni v blok in z distančnim obročem za montažo na trn.

**Posebej ekonomična je uporaba bloka dveh rezkarjev.** Z medsebojno zamenjavo levega in desnega rezkarja lahko uporabimo obe strani obeh rezkarjev.

### Napotek:

- **Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarjev na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.**
- **Primerne obroče za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v skupini 30.**
- **Rezkanje utorov v polno:  $f_z$  za  $a_e = 0,1 \times D$ .**

$\emptyset$  izvrtine H6  $d_1$ : 22 mm

Število zob Z: 18

Debelina zveze  $b \pm 0,1$ : 1,9 mm

$\emptyset$  zveze  $d_2 \pm 1$ : 40 mm

Višina zob  $Z_h$ : 11,5 mm

Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B: 3 mm

## Tehnični opis

Ø izvrtine H6 d <sub>1</sub>	22 mm
Število zob Z	18
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B	4 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Širina reza	3 mm
Ø zveze d <sub>2</sub> ±1	40 mm
Višina zob Zh	11,5 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm
Debelina zveze b ±0,1	1,9 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E	6,6 - 6,8 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E	5,7 - 5,8 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B	3 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A	3 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	±0,1
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

