

Garant**Groborezni valjasto čelni rezkar HR, TiAlN, Ø × širina js16: 80X45mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	182750 80X45
GTIN	4045197097286
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:****Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.****Optimalna geometrija rezil.****Napotek:** f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Tehnični opis**

Ø izvrtine H7	27 mm
Ø rezila D_c	80 mm
Število zob Z	10
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 1100 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	45 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil rezkanja	HR
Toleranca nazivnega \varnothing	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	27 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	42 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	38 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	15 m/min	S
CuZn	primerno	60 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		