


**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313745 254
GTIN	4062406699307
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje  $1,5 \times 60^\circ$ .

**Fino rezkan** utor in ozobje, **nebrunirano**.

Poševnina za majhne vpenjalne  $\emptyset$ .

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Širina B	40 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	254 mm
Višina H	40 mm

Širina utora D	16 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm
Dolžina L	125 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik