




Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 315



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313745 315
GTIN	4067263152347
Razred artikla	32R

Opis

Izvedba:

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje $1,5 \times 60^\circ$.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebrunirano**.

Poševnina za majhne vpenjalne \emptyset .

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Širina B	50 mm
za tip glave	315 mm
Dolžina L	145 mm
Razdalja med izvrtinami a	30 mm
Razdalja med izvrtinami b	30 mm

za navoj DIN 912	M14
Širina utora D	18 mm
Višina H	50 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik