




Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313405 250
GTIN	4062406699185
Razred artikla	32R

Opis

Izvedba:

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 col x 90°.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhml in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Širina B	45 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Višina H	54 mm
Dolžina L	95 mm
za tip glave	250 mm

primerno tudi za tip glave	315 mm
za navoj DIN 912	M16
Razdalja med izvrtinami b	25 mm
Širina utora D	21 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik