

HOLEX**Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313315 250
GTIN	4062406699130
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Nestopničasto, za izstruževanje individualnih vpenjalnih Ø. **Rezkana** naležna površina, **nebrunirano**.

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive **v nekaj sekundah** ali predstavljene na želeni premer, je smotno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. **S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja**. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehкими čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico. Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Napotek:

Vel. 400 je ustrezna tudi za velikost glave 500.

Čeljustni nastavki iz aluminija **po ponudbi**.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami b	40 mm
za tip glave	250 mm
Višina H	50 mm
Dolžina prečke A	20 mm
Širina B	30 mm
Dolžina L	125 mm
Širina utora D	12 mm
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
ustreza barvni kodi	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Čeljusti za glave s klinastimi letvami