


**HOLEX****Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313405 400
GTIN	4019208193434
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 col x 90°.

**Fino rezkan** utor in ozobje, **nebruniran**.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

**Tehnični opis**

Razdalja med izvrtinami a	20 mm
Dolžina L	130 mm
Širina utora D	25,5 mm
Višina H	80 mm
Razdalja med izvrtinami b	31 mm

za navoj DIN 912	M20
Širina B	50 mm
primerno tudi za tip glave	500/630 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik