


HOLEX**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313405 160
GTIN	4062406699161
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 col x 90°.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebruniran**.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmi in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina L	67 mm
Širina utora D	17 mm
za tip glave	160 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina B	36 mm

Razdalja med izvrtinami a	12 mm
Višina H	53 mm
Razdalja med izvrtinami b	19 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik