


**HOLEX****Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 170****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313725 170
GTIN	4067263151890
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino rezkan** utor in ozobje, **nebrunirano**.

**Material:**

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

**Primerno za:**

**Močne stružne glave** proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

**Dodatni pribor:**

Utorne matice art. 313505 – 313605.

**Napotek:**

- Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
- Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

**Tehnični opis**

Dolžina L	72 mm
Širina utora D	12 mm
za tip glave	170 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Širina B	32 mm
za navoj DIN 912	M10

Višina H	40 mm
Razdalja med izvrtinami b	20 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik