


HOLEX**Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 170****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	313745 170
GTIN	4067263151333
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Mehki čeljustni nastavki, dolga izvedba, ozobje $1,5 \times 60^\circ$.

Fino rezkan utor in ozobje, **nebrunirano**.

Poševnina za majhne vpenjalne \emptyset .

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhmm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505 – 313605.

Napotek:

- **Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).**
- **Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.**

Tehnični opis

Širina B	31 mm
za navoj DIN 912	M10
Višina H	32 mm
Razdalja med izvrtinami a	15 mm
Razdalja med izvrtinami b	20 mm

za tip glave	170 mm
Dolžina L	82 mm
Širina utora D	12 mm
ustreza barvni kodi	Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik