


Garant**Grobo-fini valjasto čelni rezkar NF, neprevlečeni, Ø × širina js16: 100X50mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	182500 100X50
GTIN	4045197096944
Razred artikla	11U

Opis

Izvedba:

Profil z brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat ostriti, ne da bi se spremenil profil.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tehnični opis

Število zob Z	10
Ø izvrtine H7	32 mm
Ø rezila D_c	100 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	50 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5

Standard	DIN 1880 T1
Profil rezkanja	NF
Toleranca nazivnega \varnothing	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	27 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	18 m/min	M
CuZn	primerno	45 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		