

Garant
Groborezno-fini valjasto čelni rezkar NF, TiN, \emptyset × širina js16: 40X32 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 182520 40X32 |
| GTIN | 4045197096968 |
| Razred artikla | 11U |

Opis
Izvedba:
Profil z brušenimi prostimi ploskvami.
Groborezno-fini rezkarji s posnetim profilom zob.
Napotek:
 f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \emptyset izvrtine H7: 16 mm

Število zob Z: 6

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| \emptyset izvrtine H7 | 16 mm |
| \emptyset rezila D_c | 40 mm |
| Število zob Z | 6 |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ² | 0,07 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Celotna višina | 32 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Prevleka | TiN |
| Rezalni material | HSS Co 5 |
| Standard | DIN 1880 T1 |
| Profil rezkanja | NF |
| Toleranca nazivnega \emptyset | js16 |
| Vpenjalo za valjasto čelni rezkar | s prilagodnim utorom |
| Kot spirale | 27 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Valjčni rezkar |