

Garant**Obračalna rezalna ploščica (za struženje radiev), HB7525, Radij r: 1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	294510 1
GTIN	4062406706555
Razred artikla	21A

Opis**Uporaba:**

Za struženje konveksnih radiev na zunanjih premerih ali v izvrtinah.

Primerno za:

Držalo art. 294500 in radiusni rezkar art. 216825.

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 – 0,4 mm/v
Radiusno rezkanje	naprej
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
l	15 mm
Glavna uporaba	UNI
d	9,52 mm
s	3,18 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 390 m/min

Zvrst	HB7525
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje