

Garant
Groborezno-fini valjasto čelni rezkar NF, TiN, Ø × širina js16: 63X40 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	182520 63X40
GTIN	4045197096982
Razred artikla	11U

Opis

Izvedba:
Profil z brušenimi prostimi ploskvami.
Groborezno-fini rezkarji s posnetim profilom zob.
Napotek:
 f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing izvrtine H7: 27 mm

Število zob Z: 8

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tehnični opis

\varnothing izvrtine H7	27 mm
\varnothing rezila D_c	63 mm
Število zob Z	8
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Celotna višina	40 mm

Prevleka	TiN
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil rezkanja	NF
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar	s prilagodnim utorom
Kot spirale	27 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
z notranjim hlajenjem	ne
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Valjčni rezkar