

**Tračni brusilnik GHB15-50, Tip: 72450260****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077780 72450260
GTIN	4014586894362
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Motor z močjo 1.500 W, nastavljivi ročaji, vrtljiv motor, zamenjava brusnega traku brez uporabe orodja, okrogla odprtina za obdelavo cevi in profilov.

Obseg dobave:

Stroj za brušenje cevi, 1 brusni trak, zrnatost 36.

Napotek:

Primerne brusne trakove najdete pod art. 558444. Drugi brusni trakovi so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Tračni brusilniki
---------------	-------------------